




C-slotcylindergivare

MKC3020-BPKG/A/ZH



1 Monteringsfäste



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	30

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	2
Rörelsehastighet [m/s]	> 10

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	1
Repeternoggrannhet [mm]	< 0,2


MK5329



C-slotcylindergivare

MKC3020-BPKG/A/ZH

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	2064
UL godkännande	Godkännandenummer UL	C008
Mekaniska data		
Vikt	[g]	17,9
Montering		ej inbyggbar
Cylindertyp		C-spår cylinder
Mått	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Material		kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål
Åtdragningsmoment	[Nm]	< 0,24
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,08 mm ²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå