




Cylindergivare med GMR-cell

MKC2028BARKG/G/ZH



1 Monteringsfäste



Produktgenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	26,1 x 2,8 x 5,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	30

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	4,5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	0,8
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	4000
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	2,8
Rörelsehastighet [m/s]	> 10

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	< 0,12
---------------	--------

MK5365



Cylindergivare med GMR-cell

MKC2028BARKG/G/ZH

Repeternoggrannhet [mm] < 0,2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...85

Kapslingsklass IP 65; IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
Vibrationstålighet	EN 60947-5-2	
Stöttålighet	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1310	

Mekaniska data

Vikt [g]	19,1
Montering	inbyggbar
Cylindertyp	C-spår cylinder
Mått [mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Material	kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR

Anslutning



BK = Ledarfärger : svart
BU = blå