

MS5001




Magnetgivare

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MS5010

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	60; (hänvisande till magnet M 4.0)
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	28 x 10 x 16

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

MS5001



Magnetgivare

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	60; (hänvisande till magnet M 4.0)
Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[% av Sr]	1...10
Repeternoggrannhet	[% av Sr]	1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	28 x 10 x 16
Material		plast
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	4 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

