




Envägsavkännande givare sändare

O6S-00KG



1 Avkänningsyta



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	11; ((24 V))
Skyddsklass		III
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	633

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 10
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	300
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65; IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		2600
UL godkännande	Godkännandenummer UL	E007

Mekaniska data

Vikt	[g]	56
------	-----	----

O6S200



Envägsavkännande givare sändare

O6S-00KG

Hölje	rektangulär
Mått [mm]	35,4 x 13 x 21
Material	kapsling: ABS; PPSU; Packning: EPDM
Material lins	PMMA
Linsjustering	sidomonterad optik
Åtdragningsmoment [Nm]	0,5

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------


Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,25 mm²

Anslutning



BN = Ledarfärger :
 brun
BU = blå

diagram och grafer

Driftreservskurvor



x: avstånd [mm]

y: reservfunktionsfaktor