




Envägsavkännande givare sändare

O6S-00KG/AS/3P



1: Avkänningsyta



Produktegenskaper		
Typ av ljus	rött ljus	
Hölje	rektangulär	
Applikation		
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	11; ((24 V))
Skyddsklass		III
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	633
Område		
Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 10
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	300
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	2600
UL godkännande	Godkännandennummer UL	E002



Envägsavkännande givare sändare

O6S-00KG/AS/3P

Mekaniska data

Vikt	[g]	17,7
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	35,4 x 13 x 21
Material		kapsling: ABS; PPSU
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Tätningmaterial		EPDM
Åtdragningsmoment	[Nm]	0,5

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning


Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: Mässing, belagd; Packning: EPDM



Anslutning



Envägsavkännande givare sändare

O6S-00KG/AS/3P

diagram och grafer

Driftreservskurvor



x: avstånd [mm]

y: reservfunktionsfaktor