




Envägsavkännande givare sändare

O6S-OOKG/AS/4P



1: Avkänningsyta



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	11; ((24 V))
Skyddsklass	III
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	633

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 10
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	300
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		2600
UL godkännande	Godkännandenummer UL	E002

Mekaniska data

Vikt [g]	33,8
----------	------



Envägsavkännande givare sändare

O6S-OOKG/AS/4P

Hölje	rektangulär
Mått [mm]	34,8 x 13 x 21
Material	kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); plast: PPSU; Packning: EPDM
Material lins	PMMA
Linsjustering	sidomonterad optik
Åtdragningsmoment [Nm]	1; (monteringsskruvar)

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning


Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning



Envägsavkännande givare sändare

O6S-00KG/AS/4P

diagram och grafer

Driftreservskurvor



x: avstånd [mm]

y: reservfunktionsfaktor