


O6T300



Direktavkännande fotocell

O6T-FPKG



- 1 utgångsfunktion givare
- 1 Potentiometer noggrannhet
- mottagardiod i övre del av optik
- sändardiod i undre del av optik




Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...30 DC
Strömförbrukning [mA]		16; ((24 V))
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd [nm]		633
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (omkopplingsbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		1000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande



Direktavkännande fotocell

O6T-FPKG

Område		
Räckvidd	[mm]	5...500; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Inställningsområde	[mm]	100...500
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	15
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		910
UL godkännande	Godkännandenummer UL	E003
Mekaniska data		
Vikt	[g]	81,8
Hölje		rektangulär
Material		kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); plast: PPSU; Packning: EPDM
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Åtdragningsmoment	[Nm]	1; (monteringsskruvar)
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Anmärkning		Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Anslutning		




Ledarfärger :
BN = brun
BK = svart
BU = blå

Direktavkännande fotocell

O6T-FPKG

diagram och grafer

Driftreservskurvor



x: avstånd [mm]

y: reservfunktionsfaktor