

NE5010




Induktiv NAMUR-givare

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: NE5001
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!




Produktegenskaper		
Utgångsfunktion		brytande
Avkänningsavstånd	[mm]	1
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M8 x 1
Elektriska data		
Nominell spänning DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Spänningsförsörjning DC	[V]	5...25
Strömförbrukning	[mA]	< 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1)
Utgångar		
Utgångsfunktion		brytande
Max. kabelmotstånd	[Ω]	50
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	2000
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 67



Induktiv NAMUR-givare

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Godkännanden / tester	
Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Säkerhetsklassificering	
Max. egenkapacitans [nF]	80
Max. egeninduktans [μH]	110
Mekaniska data	
Kapsling	gångat utförande
Montering	inbyggbar
Mått [mm]	M8 x 1
Gångbeteckning	M8 x 1
Material	Mässing förnicklad; PBT
Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Anslutning	



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 blå

Anslutning: 1 x M25