




Envägsavkännande givare sändare

O8S-OOKG/0,30M/AS/3P



1 illustration (exempel)



Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	12; ((24 V))
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	633
Område		
Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 3
Max. ljuspunktdiameter	[mm]	200
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd



Envägsavkännande givare sändare

O8S-OOKG/0,30M/AS/3P

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65; IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		2942
UL godkännande	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Limited Voltage/Current
	Godkännandenummer UL	E026
	Filnummer UL	E174191
Mekaniska data		
Vikt	[g]	20,9
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	28,1 x 8,1 x 14,4
Material		kapsling: ABS; rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,3 m, PVC, svart, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm ²		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A		

Envägsavkännande givare sändare

O8S-00KG/0,30M/AS/3P

Anslutning




diagram och grafer

Driftreservkurvor



x: avstånd [mm]

y: reservfunktionsfaktor