

Reflexavkännande fotocell

OAR-FKOA/LS500L



1 switchväljare och potentiometer under skyddet

Produktegenskaper

Hölje rektangulär

Applikation

Funktionsprincip Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Frekvens AC [Hz] 47...63

Anslutningsspänning [V] 20...250 AC/DC

Max. effektförbrukning [VA] 3,5

Skyddsklass II

Utgångar

Elektriskt utförande relä

Utgångsfunktion ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)

Kontaktbelastning 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W

Kopplingsfrekvens AC [Hz] 10

Kopplingsfrekvens DC [Hz] 10

Kortslutningsskyddad nej

Överlastskydd nej

Område

Räckvidd mot reflexspegel [m] 10; (Prismarefektor Ø 80 E20005)

Inställbart område ja



Reflexavkännande fotocell

OAR-FKOA/LS500L

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65

Mekaniska data

Vikt	[g]	326,586
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	90 x 30 x 70
Material		PBT
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Tillbehör


Ingående delar	Vinkelfäste
	skruvmejsel

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A



Anslutning

