

Reflexavkännande fotocell

OAP-FKOA/LS500L



1 switchväljare och potentiometer under skyddet

Produktegenskaper

Hölje	rektangulär
-------	-------------

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Max. effektförbrukning	[VA]	3,5
Skyddsklass		II

Utgångar

Elektriskt utförande	relä
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Kontaktbelastning	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	10
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Räckvidd mot reflexspegel	[m]	8; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
---------------------------	-----	----------------------------------



Reflexavkännande fotocell

OAP-FKOA/LS500L

Inställbart område	ja
Polarisationsfilter	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65

Mekaniska data

Vikt	[g]	362,874
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	90 x 30 x 70
Material		PBT
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Tillbehör


Ingående delar	Vinkelfäste
	skruvmejsel

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A



Anslutning

