
NN5012

Induktiv NAMUR-dubbelgivare för ventilställdon

IND2004DN/20m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



CE

Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		NAMUR
Utgångsfunktion		2 x brytande
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	40 x 26 x 26
Elektriska data		
Anslutning till förstärkare		ja
Förstärkare		Ansluts till förstärkare typ NV0100, NV0200 eller annan godkänd förstärkare med max. värden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Nominell spänning DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Spänningsförsörjning DC	[V]	7,5...15
Strömförbrukning	[mA]	< 1; (avaktiverad; ledande: > 2,1)
Utgångar		
Elektriskt utförande		NAMUR
Utgångsfunktion		2 x brytande
Max. kabelmotstånd	[Ω]	50
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1800
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
Godkännande		PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Säkerhetsklassificering		
Max. egenkapacitans	[nF]	150

NN5012


Induktiv NAMUR-dubbelgivare för ventilställdon

IND2004DN/20m

Max. egeninduktans	[µH]	190
Mekaniska data		
Hölje		rektangulär
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	40 x 26 x 26
Material		PBT
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	2 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

kabel: 20 m, Silikon; 4 x 0,34 mm²

Anslutning



1 =	ansluts till NAMUR-förstärkare
	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit