


Förstärkare för fiberoptik

OBF-FNKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar:

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Monteras på DIN-skena
2 programmeringsknappar

Produktgenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	35; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Förstärkare för fiberoptik

OBF-FNKG

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Räckvidd [m]	0...1; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd [mm]	0...50; (Direktavkännande fotocell)
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
Mått [mm]	36 x 15 x 60
Material	\$3SGLWE

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Osäkert område	1 x LED, röd



Anmärkning

Anmärkning	ljuskopplad motsvarar brytande funktion för envägsavkännande fiberoptik
	motsvarar slutande funktion för direktavkännande fiberoptik
	mörkerkopplad motsvarar slutande funktion för envägsavkännande fiberoptik
	motsvarar brytande funktion för direktavkännande fiberoptik
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart