


Envägsavkännande givare mottagare

O7E-HNKG/0,20M/AS



mottagardiod i övre del av optik



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	10; ((24 V))
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	0...1,5
Inställbart område	nej
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd



Envägsavkännande givare mottagare

O7E-HNKG/0,20M/AS

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1077
Mekaniska data		
Vikt	[g]	14,4
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	20,3 x 15 x 9
Material		PA
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt UL	
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning		
		
Anslutning		