


Envägsavkännande givare mottagare

OGE-DNKG/US



Produktgenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Kapsling	gängat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	8
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 8
Inställbart område	nej

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67; (i anslutning med motsvarande kontakt)

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Envägsavkännande givare mottagare

OGE-DNKG/US

MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1320

Mekaniska data

Vikt [g]	14,4
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 44
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	kapsling: ABS
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

