



Envägsavkännande givare mottagare

OGE-DPKG/US100



Produkttegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Kapsling	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	10
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	624

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 20
Inställbart område	nej

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67



Envägsavkännande givare mottagare

OGE-DPKG/US100

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1112

Mekaniska data

Vikt [g]	50,1
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 60
Gångbeteckning	M18 x 1
Material	kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör


Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning






diagram och grafer

Driftreservskurvor

