




Envägsavkännande givare sändare

O5S-OOKG/2M



- 1 Då en monteringskrav M5 används, får åtdragningsmoment vara max. 2 Nm
2 Avkänningsyta




Produktegenskaper	
Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär
Applikation	
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	20
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	624
Område	
Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 25
Inställbart område	nej



Envägsavkännande givare sändare

O5S-00KG/2M

Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	625
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		617
Mekaniska data		
Vikt	[g]	140
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Material		kapsling: PA; Frontram: rostfritt stål; operatörsinterface: TPU
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Anmärkning		Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
BU = brun
 blå

diagram och grafer

Driftreservskurvor

