


O5S200



Envägsavkännande givare sändare

O5S-00KG/US100



- 1 Då en monteringskrav M5 används, får åtdragningsmoment vara max. 2 Nm
2 Avkänningsyta



Produkttegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	20
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	624

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 20
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	500



Envägsavkännande givare sändare

O5S-00KG/US100

Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
--	----------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		760

Mekaniska data

Vikt	[g]	60,5
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	56 x 18,2 x 46,8
Material		kapsling: PA; Frontram: rostfritt stål; operatörsinterface: TPE
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning




diagram och grafer

Driftreservskurvor

