




Direktavkännande fotocell

OGT-FPKG/2M



- 1 Programmeringsknapp
- 2 LED 4 x 90°



Produktenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Kapsling		gångat utförande
Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Elektriska data		
Anslutningsspänning [V]		10...36 DC
Strömförbrukning [mA]		25
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd [nm]		624
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		150; (200 (...60 °C))
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		2000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Räckvidd [mm]		2...800; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Fabriksinställning		ljuskopplad
Inställningsområde [mm]		150...800
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktdiameter [mm]		66



Direktavkännande fotocell

OGT-FPKG/2M

Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
---	----------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	473

Mekaniska data

Vikt [g]	136,3
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 80,4
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; LCP; EPDM; TPU
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Teach-funktion		ja
Elektroniskt lås		ja

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------


Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå



Direktavkännande fotocell

OGT-FPKG/2M

diagram och grafer

Driftreservskurvor

