




Direktavkännande fotocell

OGT-FPKG/US100



1 Programmeringsknappar



Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Kapsling		gätagat utförande
Applikation		
Funktionsprincip		Direktavkännande fotocell
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	25
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	624
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	150; (200 (...60 °C))
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	2000
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Räckvidd	[mm]	2...800; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Fabriksinställning		ljuskopplad
Inställningsområde	[mm]	150...800
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	66



Direktavkännande fotocell

OGT-FPKG/US100

Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
---	----------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Vikt [g]	60
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 72
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA; LCP; TPU; FKM
Material lins	Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Teach-funktion		ja
Elektroniskt lås		ja

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning


Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning





Direktavkännande fotocell

OGT-FPKG/US100

diagram och grafer

Driftreservskurvor

