


OGT-DNKG/US



- CE cUL US LISTED UK CA

Typ av ljus	rött ljus
Kapsling	gängat utförande

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	20
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Räckvidd	[mm]	10...400; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Inställningsområde	[mm]	70...400
Inställbart område		ja
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	25
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd



Direktavkännande fotocell

OGT-DNKG/US

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65; (i anslutning med motsvarande kontakt)
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		894
Mekaniska data		
Vikt	[g]	14,6
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		kapsling: ABS
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Funktionselement		Potentiometer
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

