




Färgavkännande fotocell

ODC-MNKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus; Grönt ljus;; blått ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Applikation	färgavkänning; reflexanvändning; direktavkännade läge
-------------	---

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	12...30 DC; (Max. rippel: 5 Vss)
Strömförbrukning	[mA]	80
Skyddsklass		II
Typ av ljus		rött ljus; Grönt ljus;; blått ljus




Färgavkännande fotocell

ODC-MNKG/US-100

Typ. Livslängd	[h]	100000	
Referenstemperatur för "service life"	[°C]	25	
Utgångar			
Elektriskt utförande		NPN	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2	
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100	
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	300	
Område			
Räckvidd	[m]	0,25...1; (reflexanvändning)	
Räckvidd	[mm]	< 60; (direktavkännade läge ± 9)	
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	13	
Ljuspunktens dimensioner refererar till		Räckvidd	
Reaktionstider			
Reaktionstid	[s]	< 2,5	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...55	
Kapslingsklass		IP 67	
Max. tålighet mot yttre ljuskällor	[klx]	20	
Godkännanden / tester			
EMC	EN 60947-5-2		
Mekaniska data			
Hölje		rektangulär	
Mått	[mm]	53 x 30 x 80	
Material		formgjuten zink	
Material lins		Glas	
Displayer / manöverelement			
Display	drift	1 x LED, grön	
	Funktion	1 x LED, gul	
Anmärkning			
Förpackning	1 antal		
Elektrisk anslutning			


Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Färgavkännande fotocell

ODC-MNKG/US-100

Anslutning



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Austasteingang AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |