


Reflexavkännande fotocell

OER-V/OET-V/10M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Kapsling	gängat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010
Skyddsklass	III
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Räckvidd mot reflexspegel [m]	0,03...0,2; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Räckvidd [mm]	< 15; (vitt papper 200 x 200 mm)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...70
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester


EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	5623



Reflexavkännande fotocell

OER-V/OET-V/10M

Mekaniska data	
Vikt [g]	0,2
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M8 x 1
Gångbeteckning	M8 x 1
Material	Mässing förnicklad
Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2
Anmärkning	
Förpackning	1 antal
Elektrisk anslutning	
kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm ²	
Anslutning	



1 = sändare
 2 = mottagare
 Ledarfärger :
 RD = röd
 WH = vit
 screen = Skärm