


Envägsavkännande givare mottagare

OEE-V/6M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OE0005

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Kapsling	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutning till förstärkare	ja
Förstärkare	Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010
Skyddsklass	III
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	950

Utgångar

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 1

Driftförhållanden


Omgivningstemperatur [°C]	-20...80
Kapslingsklass	IP 67



Envägsavkännande givare mottagare

OEE-V/6M

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		49633
Mekaniska data		
Kapsling		gängat utförande
Mått [mm]		M8 x 1
Gängbeteckning		M8 x 1
Material		Mässing förnicklad
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 6 m; 1 x 0,14 mm ²		
Anslutning		



WH = Ledarfärger :
screen = vit
 Skärm