


Envägsavkännande givare sändare

OFS-OOKG/US-100



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Kapsling	gängt utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 25
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 4
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	700
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1597

Mekaniska data

Vikt [g]	35,5
----------	------



Envägsavkännande givare sändare

OFS-00KG/US-100

Kapsling	gängat utförande	
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 74	
Gängbeteckning	M12 x 1	
Material	kapsling: Mässing belagd med vitbrons	
Material lins	PMMA	

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

