


Reflexavkännande fotocell

OFP-FNKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OF5062

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	gångat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	320
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område



Räckvidd [m]	0,2...0,8; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Räckvidd mot reflexspegel [m]	0,2...0,8; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	70
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
Polarisationsfilter	ja



Reflexavkännande fotocell

OFP-FNKG

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	0,091
Hölje		gångat utförande
Mått	[mm]	M12 x 1 / L = 60
Gängbeteckning		M12 x 1
Material		Mässing förnicklad
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



Ledarfärger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart



diagram och grafer

Driftreservskurvor

