


Envägsavkännande givare mottagare

OFE-FPKG/4M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktgenskaper

Hölje	gångat utförande
-------	------------------

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 25
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	400
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 4

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data



Hölje	gångat utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 60
Gångbeteckning	M12 x 1
Material	Mässing förnicklad



Envägsavkännande givare mottagare

OFE-FPKG/4M

Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 4 m, PUR; 3 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart



diagram och grafer

Driftreservskurvor

