



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Produktegenskaper

Hölje	gångat utförande
-------	------------------

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	10; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	160
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [mm]	< 100; (vitt papper 200 x 200 mm)
---------------	-----------------------------------

Driftförhållanden



Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67



Direktavkännande fotocell

OGT-HNKG

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje	gångat utförande	
Mått [mm]	M18 x 1	
Gångbeteckning	M18 x 1	
Material	Mässing förnicklad	
Material lins	Glas	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart