


Förstärkare för fiberoptik

OGF-DNKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OK5002

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gätagat utförande

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...50 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	160
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [m]	< 0,08; (Envägsavkännande givare)
Räckvidd [mm]	< 15; (Direktavkännande fotocell)

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester



EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B



Förstärkare för fiberoptik

OGF-DNKG

Mekaniska data		
Hölje		gängat utförande
Mått [mm]		M18 x 1 / L = 88
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		Mässing förnicklad
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
		Låsmutter
Anmärkning		
Anmärkning		mörkerkopplad motsvarar slutande funktion för envägsavkännande fiberoptik
		motsvarar brytande funktion för direktavkännande fiberoptik
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 BK = blå
 svart