


Direktavkännande fotocell

OGT-DPKG/US-100-DPO

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Hölje	gångat utförande
-------	------------------

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Strömförbrukning [mA]	10; ((24 V))
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	160
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [mm]	< 100; (vitt papper 200 x 200 mm)
---------------	-----------------------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
---------------------------	----------



Direktavkännande fotocell

OGT-DPKG/US-100-DPO

Kapslingsklass	IP 65
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Hölje	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1
Gångbeteckning	M18 x 1
Material	Mässing förnicklad
Material lins	Glas

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

