


Envägsavkännande givare sändare

OGS-OOKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OGS200 + OGE200 eller OGS500 + OGE500
 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

Bedingt_durch_die_geaenderte_Lichtart_muessen_Sender_und_Empfaenger_zusammen_ersetzt_werden



1 Tryckknapp

Produktgenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gångat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 17
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja

Område

Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 15
Inställbart område		nej
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	2000
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd



Envägsavkännande givare sändare

OGS-OOKG/US-100

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje		gångat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Gångbeteckning		M18 x 1
Material		PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

