


Envägsavkännande givare sändare

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OGS700

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Tryckknapp

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Laserskyddsklass	2
Hölje	gängat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 17
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	675
Typ. Livslängd [h]	50000

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 60
Inställbart område	nej
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm]	3
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	150



Envägsavkännande givare sändare

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
---	----------------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-10...50
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
Laserskyddsklass		2
Hänvisning till laser	Varning:	Laserljus
	pulsutförande:	<= 2,2 mW
	Våglängd:	675 nm
	Frekvens:	2,2 kHz
	Pulslängd:	24 µs
	Titta ej i laserstrålen.	
	Undvik att exponeras av laserljuset.	
	Laserklass:	2
		EN 60825-1

Mekaniska data

Hölje	gäingat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 72
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad





Envägsavkännande givare sändare

OGSLOOKG/B6/V4A/US-100

Anslutning

