


Envägsavkännande givare sändare

OGSLOOKG/B4/V4A/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OGS700 + OGS701

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Tryckknapp

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Laserskyddsklass	2
Hölje	gängat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Funktionsprincip	Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 17
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	675
Typ. Livslängd [h]	50000

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	2...6; (\$abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger)
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm]	0,5
Max. ljuspunktdiameter [mm]	5
Ljuspunktens dimensioner refererar till	Räckvidd



Envägsavkännande givare sändare

OGSLOOKG/B4/V4A/US-100

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Laserskyddsklass		2
Hänvisning till laser	Varning:	Laserljus
	pulsutförande:	$\leq 2,2 \text{ mW}$
	Våglängd:	675 nm
	Frekvens:	2,2 kHz
	Pulslängd:	24 μs
	Titta ej i laserstrålen.	
	Undvik att exponeras av laserljuset.	
	Laserklass:	2
		EN 60825-1
Mekaniska data		
Hölje		gäingat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad		
		



Envägsavkännande givare sändare

OGSLOOKG/B4/V4A/US-100

Anslutning

