


Envägsavkännande givare sändare

O6S-OOKG/AS/4P



1: Avkänningsyta



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
Applikation	passar för användning i verktygsindustrin

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	11; ((24 V))
Skyddsklass		III
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	633

Område

Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 10
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	300
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		2942
UL godkännande	Godkännandenummer UL	E002



Envägsavkännande givare sändare

O6S-OOKG/AS/4P

Mekaniska data

Vikt	[g]	33,7
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	34,8 x 13 x 21
Material		kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); plast: PPSU; Packning: FKM
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Åtdragningsmoment	[Nm]	1; (monteringsskruvar)

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning


Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus	
Förpackning	1 antal	

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning




Envägsavkännande givare sändare

O6S-00KG/AS/4P

diagram och grafer

Driftreservskurvor



x: avstånd [mm]

y: reservfunktionsfaktor