

Envägsavkännande givare mottagare

OGE-FPKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OG5096

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Tryckknapp

Produktgenskaper

Hölje

gångat utförande

Applikation

Speciella egenskaper

Funktionskontrollutgång

Funktionsprincip

Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

10...36 DC

Strömförbrukning [mA]

< 24

Skyddsklass

II

Polaritetsskyddad

ja

Utgångar

Elektriskt utförande

PNP

Utgångsfunktion

ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]

2,5

Funktionskontrollutgång

ja

Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V]

3,5

Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]

10

Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]

200

Kopplingsfrekvens DC [Hz]

500

Kortslutningsskyddad

ja

Typ av kortslutningsskydd

pulserande

Överlastskydd

ja

Område

Sändare / mottagare

mottagare



Envägsavkännande givare mottagare

OGE-FPKG/US-100

Räckvidd	[m]	< 15
Inställbart område		ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Hölje		gängat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		PBT
Material lins		PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Tillbehör

Ingående delar		låsmuttrar: 2
----------------	--	---------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

