



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gängt utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift; Funktionskontrollutgång
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 32
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	880

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Funktionskontrollutgång	ja
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V]	3,5
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]	10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja



Direktavkännande fotocell

OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL



Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Räckvidd		[mm]	1...400; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Inställbart område		ja	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur		[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
Mekaniska data			
Hölje		gångat utförande	
Mått		[mm]	M18 x 1
Gångbeteckning		M18 x 1	
Material		PBT	
Material lins		PMMA	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
		drift	1 x LED, grön
		Funktion	1 x LED, röd
Tillbehör			
Ingående delar		låsmuttrar: 2	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	
Elektrisk anslutning			
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad			
			



Direktavkännande fotocell

OGT-FPKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Anslutning



2

Funktionskontrollutgång