



Reflexavkännande fotocell

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	gängt utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 32
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Max. spänningsfall vid funktionskontrollutgång [V]	3,5
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA]	10
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Reflexavkännande fotocell

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Räckvidd [m]	< 2,5; (Prismareflektor Ø 80 E20005)
--------------	--------------------------------------

Inställbart område	ja
--------------------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
---------------------------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Hölje	gångat utförande
-------	------------------

Mått [mm]	M18 x 1
-----------	---------

Gångbeteckning	M18 x 1
----------------	---------

Material	PBT
----------	-----

Material lins	PMMA
---------------	------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Reflexavkännande fotocell

OGP-FNKG/US-100 MIT 90GRAD WKL

Anslutning

