




Envägsavkännande givare sändare

O6S-OOKG/0,30m/US



1 Avkänningsyta



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	11; ((24 V))
Skyddsklass		III
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	633

Område

Sändare / mottagare		sändare
Räckvidd	[m]	< 10
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	300
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 65; IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		2600
UL godkännande	Godkännandenummer UL	E013

Mekaniska data

Vikt	[g]	32,4
------	-----	------



Envägsavkännande givare sändare

O6S-OOKG/0,30m/US

Hölje	rektangulär
Mått [mm]	35,4 x 13 x 21
Material	kapsling: ABS; PPSU; Packning: EPDM
Material lins	PMMA
Linsjustering	sidomonterad optik
Åtdragningsmoment [Nm]	0,5

Displayer / manöverelement

Display	drift	1 x LED, grön
---------	-------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning	1 antal


Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm²

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning



Envägsavkännande givare sändare

O6S-00KG/0,30m/US

diagram och grafer

Driftreservskurvor



x: avstånd [mm]

y: reservfunktionsfaktor