


O6S300



Envägsavkännande givare sändare

O6S-00KG



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	11; ((24 V))
Skyddsklass	III
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	633

Område

Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 10
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	300
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester


EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	2600
UL godkännande	Godkännandenummer UL E004



Envägsavkännande givare sändare

O6S-00KG

Mekaniska data		
Vikt	[g]	76,4
Hölje		rektangulär
Material		kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); plast: PPSU; Packning: EPDM
Material lins		PMMA
Linsjustering		sidomonterad optik
Åtdragningsmoment	[Nm]	1; (monteringsskruvar)
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Anmärkning		
Anmärkning		Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,25 mm ²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 blå

diagram och grafer

Driftreservskurvor



x: avstånd [mm]

y: reservfunktionsfaktor