



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OGS301

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produkttegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gängt utförande

Applikation

Funktionsprincip	Envägsavkännande givare
------------------	-------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 17
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område


Sändare / mottagare	sändare
Räckvidd [m]	< 15
Inställbart område	nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	2000
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd



Envägsavkännande givare sändare

OGS-00KG/V4A/6M

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje		gångat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1
Gångbeteckning		M18 x 1
Material		rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Anslutning		



BN = Ledarfärger :
 BU = brun
 blå