


Reflexavkännande fotocell

OGP-FPKG/V4A/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OGP300 eller OGP301

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Tryckknapp

Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	gångat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift; polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 32
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd	[m]	< 3; (Prismarefleksor Ø 80 E20005)
Räckvidd mot reflexspegel	[m]	0...3; (Prismarefleksor Ø 80 E20005)



Reflexavkännande fotocell

OGP-FPKG/V4A/US-100

Inställbart område	ja
Polarisationsfilter	ja

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data	
Hölje	gängat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 70,5
Gängbeteckning	M18 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

