


Envägsavkännande givare mottagare

OGE-FPKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Tryckknapp

Produktegenskaper

Hölje gängt utförande

Applikation

Funktionsprincip Envägsavkännande givare

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 24
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	500
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	< 15
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Envägsavkännande givare mottagare

OGE-FPKG/US-100

Mekaniska data

Hölje	gängat utförande	
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 72	
Gängbeteckning	M18 x 1	
Material	PC	
Material lins	PMMA	

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning






diagram och grafer

Driftreservskurvor

