


Direktavkännande fotocell med bakgrunds­dämpning

OHH-HPKG/0,20M/AS

Utgående artikel

Alternativartiklar: O8H208

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Hölje	rektangulär

Applikation

Speciella egenskaper	Bakgrunds­dämpad
Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 20
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Typ. Livslängd [h]	75000
Referenstemperatur för "service life" [°C]	25

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	ljuskopplad
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	50
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	800
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd [mm]	1...30; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
---------------	---



Direktavkännande fotocell med bakgrundsämpning

OHH-HPKG/0,20M/AS

Inställbart område	nej
Max. ljuspunktdiameter [mm]	4,5
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
Bakgrundsämpad	ja

Reaktionstider

Reaktionstid [s]	< 0,6
------------------	-------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-20...50
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Vikt [g]	15
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Material	ABS
Material lins	PMMA
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Osäkert område	1 x LED, gul blinkar

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 0,2 m, PVC

Anslutning: 1 x M8; kodning: A





Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OH5017-00, 20M/AS

Anslutning

