



Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OI0002

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

No scale drawing available

Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
Hölje	gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip	Direktavkännande fotocell
------------------	---------------------------

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Skyddsklass		I
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880

Utgångar

Utgångsfunktion		ljuskopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	10,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	10,5
Minsta lastström	[mA]	15
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	35
Kortslutningsskyddad		nej



Direktavkännande fotocell

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Överlastskydd	nej	
Område		
Räckvidd	[mm]	< 150
Inställbart område	ja	
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
Mekaniska data		
Hölje	gängat utförande	
Mått	[mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning	M30 x 1,5	
Material	PBT; PPO modifierad	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x Ø 28 mm		