


Reflexavkännande fotocell

OIP-FBOW

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Hölje

gångat utförande

Applikation

Speciella egenskaper

polarisationsfilter

Funktionsprincip

Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Frekvens AC

[Hz]

47...63

Anslutningsspänning

[V]

20...250 AC

Skyddsklass

II

Utgångar

Utgångsfunktion

ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC

[V]

4

Max. läckström

[mA]

12

Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC

[mA]

300

Belastningström i kopplingsutgången, kort tid

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Kopplingsfrekvens AC

[Hz]

65

Kortslutningsskyddad

nej

Överlastskydd

nej

Område

Räckvidd

[m]

< 2; (Prismareflector Ø 80 E20005)

Inställbart område

ja

Polarisationsfilter

ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur

[°C]

-25...60



Reflexavkännande fotocell

OIP-FBOW

Kapslingsklass	IP 65	
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Hölje	gångat utförande	
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 125	
Gångbeteckning	M30 x 1,5	
Material	PBT; PPO modifierad	
Material lins	PMMA	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar	låsmuttrar: 2	
	skruvmejsel	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm²		
Anslutning		

