

OIT-FNKG



Område	
Räckvidd	[mm] 3...700; (vitt papper 200 x 200 mm)
Inställbart område	ja



Direktavkännande fotocell

OIT-FNKG

Max. ljuspunktsdiameter [mm]	122
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd

Driftförhållanden	
Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester	
EMC	EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	659

Mekaniska data	
Vikt [g]	125,5
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Gångbeteckning	M30 x 1,5
Material	PBT; PPO modifierad
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement	
Display	Utgångsstatus
	1 x LED, gul

Tillbehör	
Ingående delar	låsmuttrar: 2
	skruvmejsel

Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5

Anslutning




diagram och grafer

Driftreservskurvor

