


Reflexavkännande fotocell

OIP-FNKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Typ av ljus	rött ljus
Kapsling	gångat utförande

Applikation

Speciella egenskaper	polarisationsfilter
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	rött ljus
Våglängd [nm]	660

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	65
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Räckvidd mot reflexspegel [m]	0,15...2; (Primareflektor Ø 80 E20005)
-------------------------------	--



Reflexavkännande fotocell

OIP-FNKG

Inställbart område	ja
Max. ljuspunktsdiameter [mm]	200
Ljuspunktens dimensioner refererar till	vid maximal räckvidd
Polarisationsfilter	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Vikt [g]	0,124
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Gängbeteckning	M30 x 1,5
Material	PBT; PPO modifierad
Material lins	PMMA

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
	skruvmejsel


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 7...13 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5

Anslutning





Reflexavkännande fotocell

OIP-FNKG

diagram och grafer

Driftreservskurvor

