


Direktavkännande fotocell

OITGFNKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Hölje

gångat utförande

Applikation

Funktionsprincip

Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]

10...55 DC

Strömförbrukning [mA]

15; ((24 V))

Skyddsklass

II

Polaritetsskyddad

ja

Utgångar

Elektriskt utförande

NPN

Utgångsfunktion

ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)

Max. spänningsfall vid
kopplingsutgång DC [V]

2,5

Permanent belastningsström i
kopplingsutgången DC [mA]

250

Kopplingsfrekvens DC [Hz]

80

Kortslutningsskyddad

ja

Typ av kortslutningsskydd

pulserande

Överlastskydd

ja

Område

Räckvidd [mm]

< 80

Inställbart område

ja



Direktavkännande fotocell

OITGFNKG

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Mekaniska data		
Hölje		gångat utförande
Mått	[mm]	M30 x 1,5
Gängbeteckning		M30 x 1,5
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2 skruvmejsel
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
...2,5 mm ² ; Mantel: Ø 7...13 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5		
Anslutning		

