


Förstärkare för fiberoptik

OIF-FNKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OI0013

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Typ av ljus

infrarött ljus

Hölje

gångat utförande

Elektriska data

Anslutningsspänning

[V]

10...55 DC

Strömförbrukning

[mA]

30; ((24 V))

Skyddsklass

II

Polaritetsskyddad

ja

Typ av ljus

infrarött ljus

Våglängd

[nm]

880

Utgångar

Elektriskt utförande

NPN

Utgångsfunktion

ljus-/mörkerkopplad; (parametriserbar)

Max. spänningsfall vid
kopplingsutgång DC

[V]

2,5

Permanent belastningsström i
kopplingsutgången DC

[mA]

250

Kopplingsfrekvens DC

[Hz]

100

Kortslutningsskyddad

ja

Typ av kortslutningsskydd

pulserande

Överlastskydd

ja

Område

Räckvidd

[m]

< 0,3

Räckvidd

[mm]

< 70

Inställbart område

ja



Förstärkare för fiberoptik

OIF-FNKG

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	0,124
Hölje		gångat utförande
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Gängbeteckning		M30 x 1,5
Material		PBT; PPO modifierad
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
		skruvmejsel
Anmärkning		
Anmärkning		ljuskopplad motsvarar brytande funktion för envägsavkännande fiberoptik
		motsvarar slutande funktion för direktavkännande fiberoptik
		mörkerkopplad motsvarar slutande funktion för envägsavkännande fiberoptik
		motsvarar brytande funktion för direktavkännande fiberoptik
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
klämmor: ...1,5 mm ² ; Mantel: Ø 7...13 mm; Kabelförskruvning: M20 X 1,5		
Anslutning		

