




Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OIH-HPKG/US/600MM

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Potentiometer



Produktegenskaper

Typ av ljus rött ljus

Applikation

Speciella egenskaper Bakgrundsdämpad

Funktionsprincip Direktavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V] 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)

Strömförbrukning [mA] 35

Skyddsklass III

Polaritetsskyddad ja

Typ av ljus rött ljus

Våglängd [nm] 625

Utgångar

Elektriskt utförande PNP

Utgångsfunktion ljuskopplad

Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC 2,5

Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC 200

Kopplingsfrekvens DC 300

Kortslutningsskyddad ja

Typ av kortslutningsskydd pulserande


Överlastskydd ja



Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OIH-HPKG/US/600MM

Område		
Räckvidd	[mm]	< 600; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission)
Räckvidd mot vitt objekt (90 % remission)	[mm]	< 600
Räckvidd mot grått objekt (18% remission)	[mm]	< 596
Räckvidd mot svart objekt (6 % remission)	[mm]	< 578
Inställbart område		nej
Max. ljuspunktsdiameter	[mm]	30
Ljuspunktens dimensioner refererar till		vid maximal räckvidd
Bakgrundsdämpad		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	211
Mått	[mm]	64 x 43 x 38
Gängbeteckning		M30 x 1,5
Material		formgjuten zink förnicklad
Material lins		PMMA
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar	låsmutter: 1	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
Anslutning: 1 x M12; kodning: A		





Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning

OIH-HPKG/US/600MM

Anslutning

